

## Bapolene® 80

PET	دسته بندی	,Bamberger Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

رزین کوپلیمر با سرعت تبلور آهسته و خواص نوری برتر.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر اپتیکال‌ها	- -	- -
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری ظروف ظروف غذا کالاهای خانگی	- - - -	- - - -
روش فرآیند	دمش‌گیری قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 1.39	-	ASTM D1505

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	ppm	استالدهید
-	-	%	بلورینگی (Crystallinity)
-	-	% 0.10	محتوای رطوبت
-	-	to 0.810 0.770	ویسکوزیته

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	%wt	دی اتیلن گلیکول

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 476.6	C° 247	دمای ذوب

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China	آدرس:
sales@su-jiao.com	ایمیل:
www.polymersdata.com	وبسایت:
+86-134-2475-5533	همراه:
آقای Zhao Yong (زائو یونگ)	مسئول تماس:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.